

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	○○○○○
움직임 소음	○○○○○
내마모성	○○○○○
부식방지	○○○○○

## 핵심 속성

제품명	Footmaster
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	280 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	280 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	90 °C
총높이	82 mm
전체 너비	70 mm
전체 체중	0.7 kg

## 하우징

색상	화이트
오프셋	36 mm
회전 반경	61 mm
회전 간섭	122 mm
돔 직경	70 mm

## 휠

베어링	롤러 베어링, 댐핑됨
휠 색상	블랙
직경	50 mm
트레드 폭	25 mm
차체 너비	25 mm

## 피팅

플레이트 길이	73 mm
플레이트 너비	73 mm
플레이트 홀 길이(최대)	58 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	58 mm
플레이트 구멍 직경	7 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

주문 번호 00062068  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

