

SOCKET

R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178

Номер на поръчката 00009044



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Socket
Тип корпус	Акcesoар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	36 mm
Общо тегло	0,005 kg

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетично КОНТАКТквадратно
Диаметър на Болт	18 mm

SOCKET

R40-18X18 / 11


EAN 4031582090178

Номер на поръчката 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36