

## LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10

EAN 4031582477061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Levina light
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	75 kg
Statiskā kravnēsība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	103 mm
Kopējais svars	0,178 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Taisns
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Ofsets	27 mm
Pagrieziena rādiuss	73 mm
Grozāms savienojums	146 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

# LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10

EAN 4031582477061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

