

# OMIKRON

9250FTP400P66

EAN 4031582314021  
Bestelnummer 00801740

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●●○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Verloop ●●●●○

Corrosieweerstand ●●●○○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron
Behuizingstype	Zwenkwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	3840 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	3200 kg
Statisch Draagvermogen	7680 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	470 mm
Totaal gewicht	49,022 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Recht
Zwenklager	Precisie kogellager
Offset	115 mm
Zwenk radius	315 mm
Uitzwenking	630 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	250 mm
Breedte plaat	200 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	210 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	160 mm
Diameter bevestigingsgat	17 mm

## TECHNISCHE TEKENINGEN

