INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●●
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	88 mm
Largura geral	65 mm
Peso geral	0,3 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Alumínio branco (RAL9006)
Offset	30 mm
Raio giratório	106 mm
Interferência giratória	212 mm
Diâmetro do dome	45 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	10 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

5525UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310696

Número de encomenda 00073425

Desenhos do produto

