

NOVATECH


RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Numărul de comandă 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ● ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	840 kg
Capacitate de încărcare statică	1400 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,674 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	78 mm
Benză de rulare	78 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	16 mm

NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Numărul de comandă 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

