

## ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184

Номер заказа 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Нержавеющая сталь	✓
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	250 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	0,682 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	черный
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	90 Береговая D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	91 mm
Поворотное соединение	182 mm
Диаметр купола	75 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-11 HT

EAN 4031582378184  
Номер заказа 00061131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

8470UDD100P30- $\phi$ 11

