

**ZETA**

4681IFP160P63

EAN 4031582365993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● ● |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ ○ |

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Zeta                                           |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання          |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 350 kg                                         |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 280 kg                                         |
| Електропровідність                 | Ні                                             |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                             |
| Статичний Вантажопідйомність       | 700 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                         |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C                                          |
| Загальна висота                    | 200 mm                                         |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                          |
| Загальна вага                      | 3,35 kg                                        |

**КРОНШТЕЙН**

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                                                  |
| Поворотне з'єднання | 230 mm                                                 |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                                                  |

**КОЛЕСО**

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | м'який                                        |
| Матеріал тіла           | Алюміній                                      |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник               |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                            |
| Колір Колесо            | Сірий / не маркування                         |
| Захист різьби           | Без різьби                                    |
| Діаметр                 | 160 mm                                        |
| Протектор               | 50 mm                                         |
| Ширина тіла             | 50 mm                                         |
| Твердість Протектор (A) | 67 Прибережна A                               |

**ВСТАНОВЛЕННЯ**

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ZETA

4681IFP160P63

EAN 4031582365993

Номер замовлення 00837705

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

