

NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Numéro de commande 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Diamètre	60 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge à 6 km/h	80 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,14 kg

NOVATECH

ETY 060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582318463

Numéro de commande 00830217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

