



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	9.04 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Колело с фланец
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	80 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър Кръгов отвор	112 mm
Диаметър на отворите за монтиране	15 mm
Подходящ за	komatsu

ПРИЛЯГАНЕ

Количество отвори за монтаж на 5 Болт

