

# ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

运动噪音 ○○○○○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
3 km/h的载重	300 kg
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	200 mm
总重量	1.992 kg

## 轮子

	柔软
轴承	精密滚珠轴承，密封的
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

## 支架

材料	不锈钢，重型
支架形状	宽

## 固定件

上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

# ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

