

AGILA

2470PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582300987



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ieriču atbalsta riņņi |
| Kravnēsiba pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnēsiba | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svārs | 0,91 kg |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacikstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpasa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 83 Krasts A |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 45 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2 |

AGILA

2470PJP125R05-28 2.0 M8/19

EAN 4031582300987

Pasūtījuma numurs 00065487
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

