

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech air
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	200 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Greutate totală	2,23 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Anvelopă pneumatică, profil bloc
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	400 mm
Benză de rulare	100 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	74 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	55 Pe malul A

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Numărul de comandă 00031051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

