

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	강판
	부드러운
트레드 재질	공압 타이어, 블록 프로파일
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	260 mm
트레드 폭	85 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	74 mm
트레드의 경도(A)	55 Shore A

성능

롤 성능	● ○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech air
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
정지 중 하중용량	300 kg
전체 체중	1.35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

