

# NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Objednáací číslo 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	140 mm
Šířka Běhoun	54 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	54 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Vhodné pro	jungheinrich_mic

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	840 kg
Nosnost 6 km/h	700 kg
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	3,04 kg

# NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619  
Objednáací číslo 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

