

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566

订单号 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能 ●●●○○

运动噪音 ●●●○○

损耗 ●●●○○

耐腐蚀性 ●●●○○

核心属性

产品名称 Alpha stainless

外壳类型 万向脚轮

标准 EN12532 - 运输器械

4 公里/小时的载重 205 kg

不锈 ✓

静态载重 410 kg

温度范围 (最低) -20 ° C

最高温度范围 60 ° C

总高 240 mm

总重量 2.874 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滚柱轴承，不锈钢
轴	用螺母拧紧
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	不锈钢，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470PID200P63

EAN 4031582381566
订单号 00039980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

