

# ALPHA

3470DIR200R05-20X45

EAN 4031582303490



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 万向脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 205 kg         |
| 静态载重       | 410 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 60 ° C         |
| 总高         | 235 mm         |
| 总重量        | 3.204 kg       |

## 轮子

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 轮体材料     | 钢板                  |
| 胎面材料     | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承       | 滚柱轴承                |
| 轴        | 用螺母拧紧               |
| 侧盖       | 无螺纹护罩               |
| 直径       | 200 mm              |
| 胎面宽度     | 50 mm               |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A              |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 钢板，重型  |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量  | 55 mm  |
| 旋转半径 | 155 mm |
| 转向干涉 | 310 mm |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 20 mm  |
| 螺栓长度  | 45 mm  |

产品信息

# ALPHA

3470DIR200R05-20X45

EAN 4031582303490



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

