

NOVATECH

FTP 200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347

Pasūtījuma numurs 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpora materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	30 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpora platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Piemērots	linde

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpora tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	1680 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	1400 kg
Statiskā kravnēsība	2800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	6,992 kg

NOVATECH

FTP 200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347

Pasūtījuma numurs 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

