


OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957
Objednáací číslo 00827824

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Pevné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	2000 kg
Nosnost 6 km/h	1500 kg
Statická Nosnost	3000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	235 mm
Stavební výška	189 mm
Celková hmotnost	12,481 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYČENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchyčení dvou Kolo
Barva vidlice	Průhledný Povlak
	✓
Poloměr otáčení	160 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	200 mm
Šířka plotny	160 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	160 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957
Objednáací číslo 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

