

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Mono
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	30 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	72 mm
Общий вес	0,78 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Хром
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	71,8 mm
Поворотное соединение	143,6 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	18 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

MONO

A025PJ1050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия

