ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Mono
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	30 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	60 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	72 mm
Общий вес	0,78 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Хром
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	71,8 mm
Поворотное соединение	143,6 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	18 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO


A025PJI050L51-10 chrome


EAN 4031582364606

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH