

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Pasūtījuma numurs 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

### PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnese pie 3 km/h	310 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	150 mm
Kopējais platums	128 mm
Kopējais svars	8,45 kg

### RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

### KRONŠTEINIS

Ofsets	32 mm
Pagrieziena rādiuss	90 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	112 mm

### UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	112 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Pasūtījuma numurs 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

