

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stora
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	153 mm
Àmplia general	74 mm
Pes total	0,72 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Funció especial
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Dome Dictel	65 mm

RODA

Material corporal	Poliuretà Injectat
Material de la banda de rodadura	Doble escalada amb Pistes
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diàmetralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	59 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Número de comanda 00034015

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

