

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Numéro de commande 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 37 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44 mm |
| Largeur du corps | 37 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Puretech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0,467 kg |

PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Numéro de commande 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

