产品信息

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●○○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Linea light |
| 外壳类型 | 带轮刹的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 75.5 mm |
| 总宽度 | 55 mm |
| 总重量 | 0.2 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 颜色 | 灰白色 （RAL9002） |
| 偏移量 | 23 mm |
| 旋转半径 | 81 mm |
| 转向干涉 | 162 mm |
| 圆顶直径 | 30 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面颜色 | 石板灰 （RAL7015） |
| 轮子颜色 | 石板灰 （RAL7015） |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 15 mm |
| 轴孔直径 | 0 mm |
| 中心长度 | 0 mm |
| 轮体宽度 | 15 mm |
| 胎面硬度 （A） | 92 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | B10 接头盲孔 |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |

德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389

订单号 00770570

**产品图纸**



德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH