

# NOVATECH


RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Pasūtījuma numurs 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ● ● ● ● ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 700 kg

Kravnesība pie 6 km/h 840 kg

Statiskā kravnesība 1400 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais svars 0,674 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls Nedefinēts

Protektora materiāls Polipropilēns, mīksts

Diametrs 78 mm

Protektora platums 78 mm

Protektora cietība (A) 92 Krasts A

Protektora cietība (D) 42 Krasts D

Gultņa diametrs 47 mm

Gultņa platums 16 mm

# NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Pasūtījuma numurs 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

