

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P30-11

EAN 4031582370096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 150 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 300 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 128 mm

Pes total 0,744 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	91 mm
Sterferencia de giro	182 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P30-11

EAN 4031582370096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

