

## ZETA

4687ITP200P63

EAN 4031582050585



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                            |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 800 kg                          |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 640 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                         |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 240 mm                          |
| Totale breedte               | 96 mm                           |
| Totaal gewicht               | 3,88 kg                         |

## BEHUIZING

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm                  | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager                 | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset                     | 55 mm                                 |
| Zwenk radius               | 161 mm                                |
| Draaicirkel                | 322 mm                                |
| Diameter koepel            | 96 mm                                 |

## WIEL

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Aluminium                    |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten        |
| Lagering                      | Precisie kogellagers         |
| As                            | Geschroefd met moer          |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)         |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbescermer |
| Diameter                      | 200 mm                       |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                        |
| Breedte wielkern              | 50 mm                        |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                   |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D                   |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4687ITP200P63

EAN 4031582050585

Bestelnummer 00803794

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

