

## ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha stainless            |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő           |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 75 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Igen                       |
| Statikus teherbírás               | 150 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 1 kg                       |

## VÁZ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| A ház anyaga | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles                   |
| Forgócsapág  | Kétsoros golyó           |
| Szín         | Rozsdamentes acél        |
| Ellensúlyoz  | 41 mm                    |
| Körbeforgás  | 246 mm                   |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                 |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapág                       | Siklócsapág                  |
| Tengely                      | Csavar anyával               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül   |
| Átmérő                       | 100 mm                       |
| Futófelület szélessége       | 35 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 105 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 80 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 77 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 60 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |

# ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

Rendelési szám 00038381

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

B477U00100P62-neu

