

ШТОК

B10-10X20 / 10

EAN 4031582438048



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Шток
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Грузоподъемность статическая	120 kg
Общая высота	4,5 mm
Общий вес	0,037 kg

КОЛЕСО

Ось	Заклепки
-----	----------

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	10 mm