

ALPHA

3470DPR200P63

EAN 4031582439168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ○ ○ ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	75 kg
Capacidade de carga estática	150 kg
Altura total	240 mm
Peso geral	2,135 kg

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Roda pneumático, perfil de linha
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm

SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	55 mm
Raio giratório	155 mm
Interferência giratória	310 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ALPHA

3470DPR200P63

EAN 4031582439168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

