

# NOVATECH

ЕТУ080Х25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 160 kg

Грузоподъемность статическая 320 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

Общий вес 0,38 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник (RS/2RS)
Диаметр	80 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	12 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

