

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116

Номер на поръчката 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Статичен Товароносимост	450 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	158 mm
Обща ширина	62 mm
Общо тегло	1,051 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

IF награда за  
ДизайнНаграда за  
Дизайн Red Dot

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	Интегрирана нишка
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	35 mm
Радиус на завъртане	97,5 mm
Интерференция при завъртане	195 mm
Диаметър на купол	62 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	45 mm
Позиция на резбата на Болт	7 mm
Количество отвори за монтаж на Болт	2

# INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002



EAN 4031582300116

Номер на поръчката 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



IF награда за  
Дизайн



Награда за  
Дизайн Red Dot