

LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	88 mm
Larghezza complessiva	65 mm
Peso complessivo	0,3 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso, con cupola
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Alluminio bianco (RAL9006)
Disassamento	30 mm
Raggio di piroettamento	106 mm
Ingombro di piroettamento	212 mm
Diametro cuffia superiore	45 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Alluminio bianco (RAL9006)
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	10 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	10 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	11 mm

LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672

Numero d'ordine 00074380

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

