

# ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta reverse                                      |
| Type                         | Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                     |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 350 kg                                            |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 280 kg                                            |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                               |
| Roestvrij                    | Nee                                               |
| Statisch Draagvermogen       | 700 kg                                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                                             |
| Totale hoogte                | 200 mm                                            |
| Totale breedte               | 96 mm                                             |
| Totaal gewicht               | 3,37 kg                                           |

## VORK

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar                          |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd                              |
| Offset                     | 55 mm                                           |
| Zwenk radius               | 135 mm                                          |
| Uitzwenking                | 270 mm                                          |
| Diameter koepel            | 96 mm                                           |

## WIEL

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                  |
| Wielkern materiaal            | Aluminium                              |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lager                         | Precisie kogellagers                   |
| As                            | Vastgeschroefd met moer                |
| Kleur Wiel                    | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                     |
| Diameter                      | 160 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 67 Shore A                             |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468SIEP160P63

EAN 4031582398045

Bestelnummer 00860818

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

