

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totaal gewicht	1,17 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	40 mm
Draaicirkel	242 mm

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager, Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Bestelnummer 00038946
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

