

# AGILA

2477DYK075R07-Ø27-30

EAN 4031582340990



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm

## UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	80 mm
Průměr otáčení	160 mm

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	27 mm
Expandér (maximální)	30 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.

# AGILA

2477DYK075R07-Ø27-30

EAN 4031582340990



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

