

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea light                       |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                            |
| Elettricamente conduttivo           | No                                |
| Inossidabile                        | No                                |
| Portata statica                     | 200 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                             |
| Altezza totale                      | 75,5 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 55 mm                             |
| Peso complessivo                    | 0,2 kg                            |

## SUPPORTO

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide              |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato      |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole         |
| Colore                    | Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento              | 23 mm                   |
| Raggio di piroettamento   | 81 mm                   |
| Ingombro di piroettamento | 162 mm                  |
| Diametro cuffia superiore | 30 mm                   |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore battistrada          | Grigio ardesia (RAL7015)         |
| Colore Ruota                | Grigio ardesia (RAL7015)         |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 75 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 15 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 0 mm                             |
| Lunghezza mozzo             | 0 mm                             |
| Larghezza corpo             | 15 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 10 mm                    |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
Interzumproduct  
design  
awardPremio di  
Design IF

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015


EAN 4031582353389

Numero d'ordine 00770570

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



product  
design  
award

Premio di  
Design IF