



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Tipo | Ruota |
| Portata a 3 km/h | 800 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 1600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |

RUOTA

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo | Non definito |
| Materiale del battistrada | Polipropilene, morbido |
| Diametro | 82 mm |
| Larghezza battistrada | 100 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Diametro cuscinetto a sfere | 47 mm |
| Larghezza cuscinetto a sfere | 12 mm |

Product Drawings

