

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Pasūtījuma numurs 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	25 kg
Statiskā krāvnese	50 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	28 mm
Kopējais platums	20 mm
Kopējais svars	0,018 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	25 mm
Protektora platums	13 mm
Korpusa platums	13 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Stūrainis
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	20 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	40 mm
Plāksnes platums	17 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	30 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	30 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,5 mm

# COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Pasūtījuma numurs 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

