

AGILA

2478DYK100P50

EAN 4031582335248
Número de comanda 00028597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Conducció elèctrica | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 135 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 0,782 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespallles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SUPORT

| | |
|-----------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Color | Passivat blau |
| Dome Dictel | 60 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 77 mm |
| Placa ampla | 67 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 51,5 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 61,5 mm |
| Placa de diàmetre | 8,5 mm |

AGILA

2478DYK100P50

EAN 4031582335248

Número de comanda 00028597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

