


COMPACTA

2198U00023P40 60x45



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	15 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	30 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	26 mm
전체 체중	0.09 kg
휠 폭	38 mm

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	앵글

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	14 mm
트레드 폭	14 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	60 mm
플레이트 너비	45 mm
플레이트 홀 길이(최소)	24 mm
플레이트 홀 길이(최대)	41 mm