

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер на поръчката 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	46 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач А

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	400 kg
Статичен Товароносимост	800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	1,244 kg

# ELASTECH

УЕР 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер на поръчката 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

