

# AGILA

2470DIK075R07-Ø24-27

EAN 4031582328134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	55 kg
Статичний Вантажопідйомність	110 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	103 mm
Загальна вага	0,48 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	61,5 mm
Поворотне з'єднання	123 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (мінімум)	24 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	27 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

# AGILA

2470DIK075R07-Ø24-27

EAN 4031582328134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

