

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea low height
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	78 mm
Largeur totale	58 mm
Poids	0,25 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Blanc gris (RAL9002)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	78 mm
Diamètre d'encombrement	156 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	8 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award