

# AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314

Номер на поръчката 00031541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 60 kg                               |
| Статичен Товароносимост            | 120 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 103 mm                              |
| Общо тегло                         | 0,397 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук             |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 75 mm                             |
| Ширина на Резба       | 25 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                      |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 24 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 80 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 160 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип на фитинга                  | Синтетичен разширител, квадратен   |
| Удължаващи фитинги (минимум)    | 24 mm  |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 27 mm  |
| Намек                           | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

# AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314

Номер на поръчката 00031541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

