

# AGILA

2477DIK100R07-Ø27-30

EAN 4031582325980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg                          |
| Elektrické vodivé           | Ne                             |
| Nerezové                    | Ne                             |
| Statická Nosnost            | 160 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                          |
| Celková výška               | 138 mm                         |
| Celková hmotnost            | 1,15 kg                        |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 43,5 mm                |
| Poloměr otáčení  | 131 mm                 |
| Průměr otáčení   | 262 mm                 |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Ocelový plech            |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Kuželové ložisko         |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 100 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A              |

## MONTÁŽ

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení         | Syntetický expandér, kulatý                                |
| Expandér (minimální) | 27 mm                                                      |
| Expandér (maximální) | 30 mm                                                      |
| Informace            | Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky. |

# AGILA

2477DIK100R07-Ø27-30

EAN 4031582325980



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

