

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Pasūtījuma numurs 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Elastech

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 160 kg

Statiskā kravnesība 320 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais svars 0,245 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	34 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	34 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Pasūtījuma numurs 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

