

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	280 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	280 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82 mm
Largeur totale	70 mm
Poids global	0.7 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	61 mm
Diamètre d'encombrement	122 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Noir
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm

RACCORD

Longueur de plaque	73 mm
Largeur de plaque	73 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	58 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	58 mm
Diamètre du trou de la plaque	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Numéro de commande 00062068
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

