

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Numero d'ordine 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6304

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1680 kg
Portata a 6 km/h	1400 kg
Portata statica	2800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,702 kg

DURATECH

MOP 100X50-Ø20

EAN 4031582320008

Numero d'ordine 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

